

**T-utorni vijak (12.9.) posamičen, Tip: 2220315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375310 2220315
GTIN	4020772086374
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

T-utorni vijak, kovan in valjan navoj.

Zelo trda izvedba, razred trdnosti = 12.9.

Standard:

DIN 787

Obseg dobave:

Posamično, brez matice in podloške.

Dodatni pribor:

Podloške, glejte art. 375340 in visoke matice, glejte art. 375385.

Napotek:

· **Primer odčitavanja – vrednost 6625 pomeni: T-utor = 6 mm, navoj G = M6, dolžina L = 25 mm.**

Tehnični opis

Dolžina navoja b	190 mm
Višina k	14 mm
Nazivna mera T-utora	22 mm
ozka širina matice a	21,7 mm
Širina matice e	35 mm
Navoj G	M20
Dolžina L	315 mm
Tip	787

Vrsta izdelka

Utorni vijaki