

Hartig

**Precizni mikrometer s podaljškom končne mere, Merilno območje:
800-900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420920 800-900
GTIN	4250099610857
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Trden merilni lok iz lahke kovine, lakiran s prašnato barvo, s toplotno zaščito, torno sklopko in pripravo za fiksiranje. Zelo fino lepene merilne površine iz karbidne trdine. Natančnost boljša kot DIN 863. S pomočjo podaljška za merilno kladico, ki je lepan in prevlečen s karbidno trdino in se na mikrometer pritrdi s privijačenjem, se merilno območje mikrometra podvoji. Na notranji strani s skalo za obe merilni območji.

Prednosti:

Zelo veliko merilno območje. Po zamenjavi podaljška za končno mero je mikrometer takoj pripravljen za uporabo. Dodatna kontrolna mera ni potrebna. Neposredno odčitavanje 1/100 mm na velikem bobnu s skalo.

Obseg dobave:

Mikrometer z 1 z enim podaljškom za merilno kladico. Brez kontrolne mere.

Napotek:

Izvedba z merilnim območjem do 2000 mm po ponudbi.
Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi

Tehnični opis

Delitev merilnega bobna	1/100 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø vretena	10 mm

Masa	14,9 kg
Hod merilnega vretena	50 mm
Merilno območje	800 - 900 mm
Ø merilnega bobna	24 mm
Kalibriranje	S3
Točnost	10 µm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje mikrometra s podaljškom Merilno območje 800-900 mm	020450 800-900
---	----------------