

Mitutoyo**Digitalni mikrometer IP65, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421515 0-25
GTIN	4946368672908
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Meje pogreška so nižje kot je zahtevano po **DIN 863**.

Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak, blokada tipkovnice.

Merilne površine iz karbidne trdine.

Pred udarci zaščiten izvedba.

Merilno vreteno je kaljeno in brušeno.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25–50.

Dodatni pribor:

Art. 421525 in 421527, podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Ø vretena	6,35 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Korak vretena	0,5 mm
Točnost	2 µm
Odčitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B1

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25
DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
---	------------