

**T-utorna matica Surovec, Nazivna mera T-utora: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375320 10
GTIN	4020772084523
Razred artikla	35A

Opis**Uporaba:**

Za izdelavo utornih matic z neobičajnim navojem.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, nepoboljšano (=surovec, brez navoja).

Napotek:

Polna obremenitev le pri vijačenju po **celi** dolžini navoja.

Tehnični opis

Višina matice	12 mm
Nazivna mera T-utora	10 mm
Širina a	9,7 mm
Širina e	15 mm
Višina k	6 mm
Tip	508

Vrsta izdelka

Utorne matice