

**Vijak z rombično glavo, Nazivna mera T-utoraxdolžina L: 22X80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375335 22X80
GTIN	4020772086794
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

- Kovano
- T-glava rezkana, valjani navoj.
- Poboljšano na razred trdote 10.9.

**Uporaba:**

Olajšuje uravnavanje dodatnega vpenjalnega mesta na dolgi strojni mizi. Vpenjalni vijak se od zgoraj vstavi v T-utor.

**Tehnični opis**

ozka širina matice a	21,7 mm
Nazivna mera T-utora	22 mm
Dolžina navoja b	55 mm
Širina matice e	35 mm
Višina k	14 mm
Navoj G	M20

Dolžina L	80 mm
Tip	797
Romb	da
Vrsta izdelka	Utorni vijaki