

**Vijak z rombično glavo, Nazivna mera T-utora×dolžina L: 22X200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375335 22X200
GTIN	4020772086817
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Kovano
- T-glava rezkana, valjani navoj.
- Poboljšano na razred trdote 10.9.

Uporaba:

Olajšuje uravnavanje dodatnega vpenjalnega mesta na dolgi strojni mizi. Vpenjalni vijak se od zgoraj vstavi v T-utor.

Tehnični opis

Širina matice e	35 mm
Nazivna mera T-utora	22 mm
Dolžina navoja b	120 mm
ozka širina matice a	21,7 mm
Višina k	14 mm
Navoj G	M20

Dolžina L	200 mm
Tip	797
Romb	da
Vrsta izdelka	Utorni vijaki