

**T-utorna matica Surovec, Nazivna mera T-utora: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375320 24
GTIN	4020772084592
Razred artikla	35A

Opis**Uporaba:**

Za izdelavo utornih matic z neobičajnim navojem.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, nepoboljšano (=surovec, brez navoja).

Napotek:

Polna obremenitev le pri vijačenju po **celi** dolžini navoja.

Tehnični opis

Nazivna mera T-utora	24 mm
Višina matice	32 mm
Širina a	23,7 mm
Širina e	40 mm
Višina k	16 mm
Tip	508

Vrsta izdelka

Utorne matice