

**T-utorna matica, dolga, Nazivna mera T-utora / navoj: 28/M24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375325 28/M24
GTIN	4020772084745
Razred artikla	35A

Opis**Uporaba:**

Zlasti primerne za precizne stroje, ker ne poškodujejo utorov v mizi stroja.

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Tehnični opis

Nazivna mera T-utora	28 mm
Dolžina	88 mm
Širina a	27,7 mm
Navoj	M24
Višina matice	36 mm
Širina e	44 mm
Višina k	18 mm
Tip	508L

Vrsta izdelka

Utorne matice