

Garant

Lasni kotnik z naslonom, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00, Dolžina krakov: 75X50mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Največja točnost. Z dvema nožasto prirezanima robovoma na daljšem kraku. V celoti kaljeni in popuščani. Pravokotni robovi brušeni in lepani, ploske stranice so brušene.

Z debelim prislonskim krakom.

Uporaba:

Za preverjanje z metodo svetle reže.

Tehnični opis

Pravokotnost	0,003 mm
Dolžina daljšega kraka	75 mm
Presek daljšega kraka	18×3 mm
Presek krajšega kraka	16×12 mm
Dolžina krajšega kraka	50 mm
Standard	DIN 875/00

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F1
Vrsta izdelka	Lasni kotniki

Storitve

DAkS-kalibriranje kotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750
Kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 100 mm	025000 100