

**Garant**

**Lasni kotnik brez naslona, kaljen nerjavno jeklo, točnost 00, Dolžina krakov: 150X100mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 450010 150X100 |
| GTIN                  | 4045197443960  |
| Razred artikla        | 41G            |

**Opis****Izvedba:**

**Največja točnost.** Z dvema nožasto prirezanima robovoma na daljšem kraku. V celoti kaljeni in popuščani. Pravokotni robovi brušeni in lepani, ploske stranice so brušene.

**Uporaba:**

Za preverjanje z metodo svetle reže.

**Tehnični opis**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Presek kraka           | 30×6 mm               |
| Dolžina krajšega kraka | 100 mm                |
| Pravokotnost           | 0,004 mm              |
| Dolžina daljšega kraka | 150 mm                |
| Standard               | DIN 875/00            |
| Material               | Plemenito jeklo, INOX |

|               |               |
|---------------|---------------|
| vse dele      | kaljene       |
| Pakiranje     | čvrsta škatla |
| Kalibriranje  | F1            |
| Vrsta izdelka | Lasni kotniki |

**Storitve**

|  |            |
|--|------------|
| Kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika<br>maksimalna dolžina krakov 300 mm   | 025000 300 |
| DAkS-kalibriranje kotnika z in brez naslona in lasnega<br>kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm | 025010 750 |