

**Garant****Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 1, Dolžina krakov: 150X100mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	451040 150X100
GTIN	4045197444196
Razred artikla	41G

## Opis

### Izvedba:

Merilni robovi in ploske stranice so natančno brušeni. Merilne površine so fino brušene. Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan. Dobava v škatli iz umetne mase.

### Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

### Točnost:

**DIN 875 / 1** – toleranca kota, npr. pri velikosti 100×70 = 0,015 mm.

## Tehnični opis

Pravokotnost	0,018 mm
Presek kraka	30×6 mm
Dolžina krakov	150×100 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Točnost	1

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Kotniki z naslonom

## Storitve

Kalibriranje kotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 300 mm	025000 300
DAkkS-kalibriranje kotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750

## Pribor

Lesena škatla za dolžino krakov 150X100 mm	451600 150X100
--	----------------