

Garant**Kotnik z naslonom nerjavno jeklo, točnost 1, Dolžina krakov: 250X165mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	451040 250X165
GTIN	4045197444219
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Merilni robovi in ploske stranice so natančno brušeni. Merilne površine so fino brušene. Precizni kotnik iz nerjavnega jekla, v celoti kaljen in popuščan. Zaščitna transportna embalaža.

Uporaba:

Za kontrolo in natančno delo.

Točnost:

DIN 875 / 1 – toleranca kota, npr. pri velikosti 100×70 = 0,015 mm.

Tehnični opis

Presek kraka	35×7 mm
Pravokotnost	0,023 mm
Dolžina krakov	250×165 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Točnost	1

Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Kotniki z naslonom

Storitve

Kalibriranjekotnika z in brez naslona in nerjavnega kotnika maksimalna dolžina krakov 300 mm	025000 300
DAkKS-kalibriranjekotnika z in brez naslona in lasnega kotnika maksimalna dolžina krakov 750 mm	025010 750

Pribor

Lesena škatla za dolžino krakov 250X165 mm	451600 250X165
--	----------------