

Mitutoyo**Digitalni mikrometer s krožnikastima merilnima površinama, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421660 50-75
GTIN	4946368507736
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Pregleden digitalni prikazovalnik merilnih vrednosti (višina 7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak. Dodatno odčitavanje z nonijem. Sintrane, fino lepene merilne površine iz karbidne trdine, merilno vreteno kaljeno in brušeno. Fiksiranje z vpenjalnim vijakom. Merilna sila pri uporabi fine raglje 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero. 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Vzporednost merilnih ploskev	6 µm
Merilno območje	50 - 75 mm
Kalibriranje	B2
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Vrsta IP-zaščite	IP 65

Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkks-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497445 D1
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497445 D2
Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm	421100 50