

Garant**Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem, Tip: 12M10/138****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360025 12M10/138
GTIN	4045197577139
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Z notranjim navojem vklj. pripadajoči navojni čep. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatika vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Tehnični opis

Zunanji navoj M ₁	M10
Centrirni Ø D	12 mm
Zunanji navoj M ₂	M10
za Ø vpenjala	138 mm

Serijska	ZeroClamp
Toleranca zunanjega Ø	k6
Vrsta izdelka	Vpenjalni čep