

Garant**Vpenjalna čeljust z vlekom navzdol, Širina čeljusti: 26DU0mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360084 26DUO
GTIN	4045197482099
Razred artikla	310

Opis**Uporaba:**

Možnost različnih medosnih mer s pomočjo prekrizanih vpenjalnih letev.

Primerno za :

Vpenjalna letev art. 360080.

Napotek:

Primerno za vpenjalne letve od revizije 3 naprej (glejte sliko)! Prečke večkratnih vpenjalnih letev ne smejo biti širše od 5 mm.

Vpenjalna sila: 5 kN

Vpenjalna sila: 10 kN

Vpenjalna sila: 15 kN

Vpenjalna sila: 20 kN

Vrtilni moment: 6 Nm

Vrtilni moment: 8 Nm

Tehnični opis

Vrtilni moment	6 Nm
Vrtilni moment	8 Nm
Vrtilni moment	10 Nm

Vrtilni moment	14 Nm
Vpenjalna sila	5 kN
Vpenjalna sila	10 kN
Vpenjalna sila	15 kN
Vpenjalna sila	20 kN
Širina čeljusti	26 mm
maks. hod	3 mm
Vpenjalni vijak ZK	6 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK ₁	4 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža