

**Posneta utorna matica, brušena, Mera utora b1 na stroju: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375365 16
GTIN	4020772071585
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

Uporaba:

Utorne matice se v paru privijejo v standardizirane, 20 mm široke usmerjevalne utore priprav. Z zamenjavo utornih matic je mogoče z eno pripravo delati **na več strojih z različnimi širinami utorov.**

Material:

Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

Točnost:

Mera b = prileg h 6.

Napotek:

Vel. 20 glejte art. 375370.

Tehnični opis

Dolžina	25 mm
za vijake DIN 84, DIN 912	M6×16
Mera utora b ₁ na stroju	16 mm
Mera utora b ₂ na pripravi	20 mm

Višina H	10 mm
Tip	6322A
Vrsta izdelka	Utorne matice