

Garant**Vpenjalo ZeroClamp, Tip: 10012-SET****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360040 10012-SET
GTIN	4045197694706
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Vse komponente so iz nerjavnega ali pred korozijo zaščenega jekla. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatika vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v zelenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za individualno montažo v vpenjalne priprave.

Obseg dobave:

Po 4 vpenjala.

10 × spojni element za cev za dovod zraka.

Cev za dovod zraka dolžine 1,5 m.

1 × hitra spojka art. 360019 vel. 10003.

1 × natični nastavek (primeren za hitro spojko).

Napotek:

V obsegu dobave so tudi načrti oziroma navodila za vgradnjo, za izdelavo lastnega vpenjalnega sistema. Za zaplnitev rezkanih kanalov se lahko na primer uporabi dvokomponentna smola.

Tehnični opis

Z izvrtino za indeksiranje	ne
Ø vpenjala d	120 mm
Vpenjalo art. 360040	10012
Serijska	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Vpenjalo

Pribor

Garnitura tesnil za Ø vpenjala 120 mm	360044 120
---------------------------------------	------------