

Garant**Vpenjalo ZeroClamp, Tip: 138-SET****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 360040 138-SET |
| GTIN | 4045197694720 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

Vse komponente so iz nerjavnega ali pred korozijo zaščenega jekla. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatika vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v zelenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za individualno montažo v vpenjalne priprave.

Obseg dobave:

Po 4 vpenjala.

10 × spojni element za cev za dovod zraka.

Cev za dovod zraka dolžine 1,5 m.

1 × hitra spojka art. 360019 vel. 10003.

1 × natični nastavek (primeren za hitro spojko).

Napotek:

V obsegu dobave so tudi načrti oziroma navodila za vgradnjo, za izdelavo lastnega vpenjalnega sistema. Za zaplnitev rezkanih kanalov se lahko na primer uporabi dvokomponentna smola.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ø vpenjala d | 138 mm |
| Z izvrtino za indeksiranje | ne |
| Vpenjalo art. 360040 | 138 |
| Serijska | ZeroClamp |
| Vrsta izdelka | Vpenjalo |

Pribor

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Garnitura tesnil za Ø vpenjala 138 mm | 360044 138 |
|---------------------------------------|------------|