

**Digitalni precizni kotomer, Dolžina letve: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	454005 180
GTIN	4045197294661
Razred artikla	46R

Opis**Izvedba:**

Za enostavno merjenje kotov na obdelovancih. Uporaba s pomičnim merilom ali višinskim merilnikom. Zelo preprosta namestitev na pomično merilo z dvema vijakoma. S pomočjo 4-kotnega držala je precizni kotomer mogoče pritrčiti na višinski merilnik ali zarisovalnik.

Obseg dobave:

Vklj. s 4-kotnim držalom za pritrčitev na višinskih merilnikih, 2 baterijama art. 081561 vel. LR3.

Tehnični opis

Dolžina letve	180 mm
Preklop odčitavanja	1 minuta ali 0,01°
Točnost	±5 kotnih minut
Masa	150 g
Dolžina merilne letve	35 mm
Merilno območje	180 stopinj
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032

Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F4
Vrsta izdelka	Kotomer

Storitve

Kalibriranje univerzalnega kotomera Tip UNI	025710 UNI
---	------------

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
--	------------