

**Mahr****Viličasti kaliber s komparatorjem z ročajem Marameter S, Merilno območje: 10-30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	424910 10-30
GTIN	2050001050977
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Močan, neupogljiv lok z držalom. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. **Merilne površine opremljene s karbidno trdino in spredaj posnete za lažje vstavljanje.** Za merjenje ozkih centrirnih robov prek širine loka. Nastavitev z merilnimi kladicami. Centrirni omejevalnik za nastavitev na sredino obdelovanca.

**Visoka natančnost merjenja.** Masa naprave pri meritvi nalega na nepremičnem tipalu in ne vpliva na meritev.

**Konstantna merilna sila** z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim stebлом. Prednost ima komparator št.434674.

**Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih.** Stransko postavljen lok za zaščito pred udarci pri meritvah in pri odlaganju.

**Opisno besedilo na sliki:**

Nastavljivo nasprotno tipalo.

Nastavljiv centrirni omejevalnik.

Nakovalce s preusmeritvijo na komparator.

**Uporaba:**

Za merjenje vseh vrst cilindričnih delov. Za hitro merjenje neposredno na stroju in pri kontroli proizvodnje.

**Obseg dobave:**

Brez komparatorja,  **vklj. z** leseno škatlo.

**Dodatni pribor:**

Kontrolne mere, vzporedne merilne kladice, merilne plošče, komparator art. 434674.

**Napotek:**

Območje merjenja do 500 mm po naročilu.

---

**Tehnični opis**

Planparalelnost merilnih ploskev	3 µm
Ø merilne ploskve	18 mm
Ravnost merilnih ploskev	0,5 µm
Merilna sila	13,5 N
Merilno območje	10 - 30 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L9
Vrsta izdelka	Viličasti kalibri s komparatorjem

---

**Storitve**

Kalibriranje nastavljivega viličastega kalibra Tip RL	028730 RL
---	-----------