

**Kljunasti mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna, prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Mikrometer je kromiran. Vijak za justiranje in utrditev.

Obseg dobave:

Vklj. z nastavitvenim prstanom za justiranje.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	18 mm
Merilno območje	25 - 50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	12 µm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L7
Kalibriranje	B4
Vrsta izdelka	Kljunasti mikrometer za notranje merjenje

Storitve

KalibriranjeKljunasti mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022360 50
DAkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 200 mm	028470 200
KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 50 mm	028400 50

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40