

Mitutoyo**vgradnega mikrometra, Merilno območje (merilni hod): 0-25/Fmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno vreteno in nesvetleče kromiran merilni boben. **Mirujoče (nevrtljivo)** vreteno, z naležno površino iz karbidne trdine in ragljo. Za merjenje materiala z občutljivo površino.

Uporaba:

Za vgradnjo v stroje, aparate, naprave, merilne naprave itd., kot nastavljiv prislon na merilni mizi.

Napotek:

Posebne velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Ø vretena	8 mm
Ø vpenjalnega držala	12 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Celotna dolžina	125 mm
Dolžina vpenjalnega držala	10 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,003 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	B3
Vrsta izdelka	vgradnega mikrometra

Storitve

Kalibriranjevgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 25 mm

022280 25

DAkkS-kalibriranjevgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 50 mm

022290 50