



Kompaktni kotni brusilnik, Tip: AGV13-125X



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm. Kompaktni, zmogljivi kotni brusilniki imajo zaradi ploščate gonilne glave veliko globino rezanja.

- **Omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.**
- **Blokada vretena za hitro zamenjavo brusnega diska**
- **Hitra nastavitvev ščitnika.**
- **Blokada pred vnovičnim zagonom.**

Kotni brusilnik 1250 W/125 mm, **kratka izvedba**, z mehkim zagonom, zaščito pred preobremenitvijo, **protiudarno zaščitno funkcijo** in velikopovršinskim **stikalom Totmann**. S sistemom **FIXTEC** za zamenjavo plošč brez uporabe orodja. Ročaj za blaženje vibracij (AVS).

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica.

Napotek:

Vsi kompaktni kotni brusilniki s stikalom, ki ga je mogoče utrditi, so brez funkcije Totmann.

Tehnični opis

Posebnosti	M14, FIXTEC
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Največja globina rezanja	33 mm
Stikalo Totmann	da
Blokada pred ponovnim zagonom	da

Poraba moči	1250 W
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Oznaka proizvajalca	AGV13-125XSPDE/stikalo Totmann
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7,8 m/s ²
Masa	2,3 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Vpenjalna matica M14 Tip NUT	073930 NUT
Vpenjalna matica M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC