



## Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376500 3
GTIN	4020772007768
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

Razdalja med izvrtinami f	32,5 mm
Držalna sila P1	1200 N
Razdalja med izvrtinami e	20 mm

celotna dolžina	112 mm
Celotna višina	186 mm
Ø izvrtine d	7,5 mm
Pritisni vijak	M8×45 mm
Držalna sila P2	2500 N
Tip	6800J
Vpenjalna višina H	33 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki