



Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376500 5
GTIN	4020772007782
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Celotna višina	281 mm
celotna dolžina	195 mm
Ø izvrtine d	8,5 mm

Držalna sila P2	5000 N
Držalna sila P1	3000 N
Pritisni vijak	M12×80 mm
Razdalja med izvrtinami e	45 mm
Razdalja med izvrtinami f	45-50 mm
Tip	6800J
Vpenjalna višina H	55,8 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki