

**CNMG 120408, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250212 PV720
GTIN	4960664723607
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Zvrst	PV720
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Lomilec odrezkov	PG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 490 m/min
Rezalni pogoji	kontinuirano
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	1 - 3,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje