



## Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 150-175mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 150-175
GTIN	2050001048479
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5 – 16. Mikrometri za notranje merjenje z največjo natančnostjo. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine.

#### Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

#### Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

### Tehnični opis

Merilno območje	150 - 175 mm
Standardna globina merjenja	115 mm

Mera a	0,5 mm
Globina merjenja s podaljškom	265 mm
Točnost	0,007 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200
DAkKS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

## Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 175 mm	484030 175
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 150-175 mm	428605 150-175
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 160 mm	484030 160
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 150-175 mm	428745 150-175
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 150-175 mm	428746 150-175