

**WNMG 080408, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	HQ
Podajanje f	0,07 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 490 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PV720
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje