

 Mahr**Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 150-175mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	427800 150-175
GTIN	2050001053664
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Lahka nelomljiva cevna konstrukcija. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. **Merilne površine kaljene in sferično brušene.** Merilne površine so nesvetleče kromirane. Od merilnega območja 100–125 mm s toplotno izolacijo in pripravo za utrditev.

Obseg dobave:

Mikrometer v tulcu.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	20 mm
Ø vretena	8 mm
Merilno območje	150 - 175 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	7 µm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	B10
Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkkS-kalibriranje Mikrometer za notranje merjenje
maksimalno merilno območje 200 mm

022450 200

Kalibriranje mikrometra za notranje merjenje maksimalno
merilno območje 200 mm

022440 200