

**DCMT 070204, Zvrst: PV720**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Zvrst	PV720
Lomilec odrezkov	GK
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje