

**DC.T 11T308, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	PV720
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje