

 Mahr**Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 175-200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	427800 175-200
GTIN	2050001053671
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Lahka nelomljiva cevna konstrukcija. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. **Merilne površine kaljene in sferično brušene.** Merilne površine so nesvetleče kromirane. Od merilnega območja 100–125 mm s toplotno izolacijo in pripravo za utrditev.

Obseg dobave:

Mikrometer v tulcu.

Tehnični opis

Ø vretena	8 mm
Ø merilnega bobna	20 mm
Merilno območje	175 - 200 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	7 µm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	B10
Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje mikrometra za notranje merjenje maksimalno
merilno območje 200 mm

022440 200

DAkkS-kalibriranje Mikrometer za notranje merjenje
maksimalno merilno območje 200 mm

022450 200