

Garant**Lasno ravnilo, nerjavno, v etuiju, Dolžina: 100mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	460095 100
GTIN	4045197444271
Razred artikla	41H

Opis

Izvedba:

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke.

Iz **nerjavnega** jekla. **Oba roba sta nesvetleče matirana.**

Napotek:

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona $\pm 15^\circ$ na simetrijsko ravnino ravnila.

Tehnični opis

Toleranca ravnosti merilnega roba	0,002 mm
Dolžina	100 mm
Standard	DIN 874
Material	Nerjavno jeklo
Površina roba	nesvetleče matirana
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta izdelka	Lasna ravnila

Storitve

026010 500

DAkS-kalibriranje Lasno ravnilo maksimalna dolžina 500 mm

Kalibriranje lasnega ravnila maksimalna dolžina 200 mm

026000 200