



Mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 80-100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5 – 16. Mikrometri za notranje merjenje z največjo natančnostjo. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Tehnični opis

Standardna globina merjenja	100 mm
Globina merjenja s podaljškom	250 mm

Merilno območje	80 - 100 mm
Mera a	0,5 mm
Točnost	0,005 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200
Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022500 100

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm	484030 100
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 85 mm	484030 85
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 80-100 mm	428605 80-100
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 80-100 mm	428745 80-100
Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 80-100 mm	428746 80-100

