

 Mahr**Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 70-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	427800 70-100
GTIN	4059192005665
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Lahka nelomljiva cevna konstrukcija. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. **Merilne površine kaljene in sferično brušene.** Merilne površine so nesvetleče kromirane. Od merilnega območja 100–125 mm s toplotno izolacijo in pripravo za utrditev.

Obseg dobave:

Mikrometer v tulcu.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	13,5 mm
Merilno območje	70 - 100 mm
Ø vretena	7 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	5 µm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	B10
Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranjemikrometra za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022440 100
DAkKS-kalibriranjeMikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022450 200