



## Navpični vpenjalnik z vodoravno nogo, nerjavni, Tip: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376505 1
GTIN	4020772008888
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

Celotna višina	98 mm
Ø izvrtine d	4,5 mm
Razdalja med izvrtinami f	22,5–26 mm

celotna dolžina	61 mm
Pritisni vijak	M5×30 mm
Razdalja med izvrtinami e	16 mm
Držalna sila P2	1100 N
Držalna sila P1	600 N
Tip	6800NIJ
Vpenjalna višina H	19 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki