

Garant**Lasno ravnilo, nerjavno, v etuiju, Dolžina: 125mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	460095 125
GTIN	4045197444288
Razred artikla	41H

Opis

Izvedba:

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke.

Iz **nerjavnega** jekla. **Oba roba sta nesvetleče matirana.**

Napotek:

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona $\pm 15^\circ$ na simetrijsko ravnino ravnila.

Tehnični opis

Dolžina	125 mm
Toleranca ravnosti merilnega roba	0,003 mm
Standard	DIN 874
Material	Nerjavno jeklo
Površina roba	nesvetleče matirana
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta izdelka	Lasna ravnila

Storitve

Kalibriranjelasnega ravnila maksimalna dolžina 200 mm	026000 200
---	------------

DAkS-kalibriranje Lasno ravnilo maksimalna dolžina 500
mm

026010 500