



Navpični vpenjalnik s kotno nogo za stransko montažo, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376520 1
GTIN	4020772007881
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S kotno nogo za stransko montažo.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**
- **Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.**
- **Zaščita prstov zaradi varnostnega vpenjalnega kosa, v katerega ni mogoče seči.**

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Pritisni vijak	M5×30 mm
Držalna sila P1	800 N
Držalna sila P2	1100 N

Celotna višina	125 mm
Razdalja med izvrtinami e	14 mm
Ø izvrtine d	4,5 mm
Razdalja med izvrtinami f	20 mm
celotna dolžina	61 mm
Tip	6803J
Vpenjalna višina H	27 mm
Vrsta izdelka	Navpični vpenjalniki