



Vodoravni vpenjalnik z vodoravno nogo, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376610 2
GTIN	4020772008079
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

Kompaktna izvedba z novim ročajem.

Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitve v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

Tehnični opis

Pritisni vijak	M6×35 mm
Držalna sila P2	1200 N
Ø izvrtine d	5,6 mm
Celotna višina	45 mm
Razdalja med izvrtinami f	19,5–29,5 mm
celotna dolžina	162 mm

Razdalja med izvrtinami e	26 mm
Držalna sila P1	1000 N
Tip	6830J
Vpenjalna višina H	24 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik