



## Vodoravni vpenjalnik s kotno nogo, Tip: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376640 4
GTIN	4020772008291
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.

- **Kompaktna izvedba z novim ročajem.**
- **Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.**

S kotno nogo za stransko montažo.

#### Uporaba:

**Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov** ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.

### Tehnični opis

Celotna višina	133 mm
Razdalja med izvrtinami f	32 mm
Držalna sila P1	2000 N
Držalna sila P2	3000 N
Pritisni vijak	M8×65 mm

celotna dolžina	282 mm
Ø izvrtine d	8,5 mm
Razdalja med izvrtinami e	32 mm
Tip	6833J
Vpenjalna višina H	60 mm
Vrsta izdelka	Vodoravni vpenjalnik