



Vpenjalnik s potisnim drogom s pretično ročico, Tip: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376760 5
GTIN	4020772092641
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Zelo čvrsta konstrukcija, z vodilom za potisni drog.
- Smeri hoda potisnega droga in ročice sta enaki.
- Osnovno telo iz temperne litine.
- Deli ročice in potisni drog so iz jekla za poboljšanje, pocinkani, pasivirani.
- Poboljšan pritiski vijak.
- Kaljeni čepi, sintrane puše ne zahtevajo vzdrževanja.
- Za velike vpenjalne sile.
- Osnovno telo je iz temprane litine, brunirano.

Uporaba:

- Za hitro vpenjanje / sproščanje pri serijski proizvodnji.
- Kot tlačni in vlečni vpenjalnik
- ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave.
- Za vpenjanje pri vrtnanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itd.

Tehnični opis

Širina osnovnega telesa n	58 mm
Vpenjalna višina b do sredine vijaka	18 mm

Razdalja med izvrtinami m	41 mm
Razdalja med izvrtinami g	41 mm
Ø izvrtine d	8,5 mm
Razdalja med izvrtinami l	35 mm
Držalna sila P (tlak in vlek)	12000 N
Dolžina osnovnega telesa f	137 mm
Pritisni vijak	M10X50 mm
Razdalja med izvrtinami k	8 mm
Masa	1,65 kg
Vpenjalni hod	50 mm
Celotna višina H	210 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Tip	6842PL
Vrsta izdelka	Vpenjalnik s potisnim drogom