

**Lasno ravnilo, brunirano, v etuiju, Dolžina: 75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460100 75
GTIN	4045197206503
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke. Iz posebnega staranega jekla, oba robova sta brunirana (nesvetleče).

Napotek:

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona $\pm 15^\circ$ na simetrijsko ravnino ravnila.

Tehnični opis

Dolžina	75 mm
Toleranca ravnosti merilnega roba	0,002 mm
Standard	DIN 874
Material	starano specialno jeklo
Površina roba	bruniran (nesvetleče)
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta izdelka	Lasna ravnila

Storitve

Kalibriranjelasnega ravnila maksimalna dolžina 200 mm	026000 200
	026010 500

DAkS-kalibriranje Lasno ravnilo maksimalna dolžina 500
mm
