

**Delavniško ravnilo, točnost 0, Dolžina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460300 2000
GTIN	4045197206664
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani Oblika B, z dvema zarezama za boljši oprijem z roko in lakiranim srednjim delom.

Uporaba:

Za natančno fino preverjanje.

Obseg dobave:

Vklj. s tovarniškim poročilom o preizkusu.

Napotek:

Izvedba iz nerjavnega jekla dobavljiva pri proizvajalcu. Upoštevajte, da **se te velikosti dobavijo** nefrankirano.

Tehnični opis

Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,022 mm
Oblika	B
Opis oblike	Presek I-oblike
Višina preseka $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Širina preseka $\pm 0,2$ mm	79,3 mm
Dolžina	2000 mm
Standard	DIN 874
Točnost	0
Značilnost blagovnega imena	točnost 0

Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7
Vrsta izdelka	Ploska delavniška ravnila

Storitve

Kalibriranje delavniškega ravnila maksimalna dolžina 2000 mm	026080 2000
--	-------------