

**Lasno ravnilo, brunirano, v etuiju, Dolžina: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460100 125
GTIN	4045197206527
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Kaljen, brušen in fino lepan merilni rob. Klinasti prerez s konico omogoča preverjanje v kotih, utorih, zarezah, itd. Izolirano držalo iz umetne mase z zaščito pred toploto roke. Iz posebnega staranega jekla, oba robova sta brunirana (nesvetleče).

**Napotek:**

Toleranca ravnosti merilnega roba se nanaša na kot naklona  $\pm 15^\circ$  na simetrijsko ravnino ravnila.

**Tehnični opis**

Toleranca ravnosti merilnega roba	0,003 mm
Dolžina	125 mm
Standard	DIN 874
Material	starano specialno jeklo
Površina roba	bruniran (nesvetleče)
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta izdelka	Lasna ravnila

**Storitve**

DAkKS-kalibriranjeLasno ravnilo maksimalna dolžina 500 mm	026010 500
---	------------

Kalibriranjelasnega ravnila maksimalna dolžina 200 mm

026000 200