

**Delavniško ravnilo, točnost 1, Dolžina: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460400 500
GTIN	4045197206688
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani S pravokotnim prerezom.

**Uporaba:**

Za kontrolo in natančno delo.

**Napotek:**

**Izvedba iz nerjavnega jekla** dobavljiva pri proizvajalcu.

**Tehnični opis**

Opis oblike	pravokotni preseki
Oblika	A
Dolžina	500 mm
Višina preseka $\pm 0,2$ mm	7,5 mm
Toleranca ravnosti merilnih ploskev	0,012 mm
Širina preseka $\pm 0,2$ mm	39,3 mm
Standard	DIN 874
Točnost	1
Značilnost blagovnega imena	točnost 1
Material	Posebno jeklo
Kalibriranje	F7
Vrsta izdelka	Ploska delavniška ravnila

---

**Storitve**

DAkkS-kalibriranjeDelavniško ravnilo maksimalna dolžina  
750 mm

026090 750

Kalibriranje delavniškega ravnila maksimalna dolžina 500  
mm

026080 500