

**HOLEX****Montažno ravnilo široka izvedba, točnost 0, Dolžina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	460750 1000
GTIN	4045197226709
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Izdelana iz jeklenega I-profila z luknjami za zmanjšanje mase. S fino brušenimi merilnimi ploskvami. Stranice prav tako brušene. Ravnilo je na merilnih ploskvah lakirano z barvo s tolčenim vzorcem.

**Široka izvedba, točnost 0.****Obseg dobave:**

Vklj. s tovarniškim poročilom o preizkusu.

**Napotek:**

Upoštevajte, da je pošiljka **nefrankirana**. Dobava v leseni škatli.

**Tehnični opis**

Dolžina	1000 mm
Širina preseka	50 mm
Masa	12 kg
Višina preseka	160 mm

Kalibriranje	F7
Standard	DIN 874
Točnost	0
Značilnost blagovnega imena	točnost 0
Material	Jekleni I-profil
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Montažna ravnila

### Storitve

Kalibriranje delavniškega ravnila maksimalna dolžina 1000 mm	026080 1000
--	-------------