



Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL, Merilno območje: 80-100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428760 80-100
GTIN	2050001706508
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje preko velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Tehnični opis

Merilno območje	80 - 100 mm
Globina merjenja s podaljškom	235 mm
Standardna globina merjenja	85 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Mera a	0,5 mm

Točnost	0,005 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022500 100
DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel duplex Tip 2	498950 2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm	484030 100
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm	484030 95
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 85 mm	484030 85
Priključni kabel duplex Tip USB2	498950 USB2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80