



## Zapiralni vpenjalnik navpični, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376820 2
GTIN	4020772008642
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Hitri vpenjalnik s kolenskim prenosom.
- Lastna blokada preprečuje sprostitvev.
- Kovice iz nerjavnega jekla.
- Ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.
- Vpenjalniki so pocinkani.
- Vpenjalni kavelj je nastavljen z navojem.
- Površinsko kaljene ležajne puše.
- Ležajna mesta so namazana.
- Kavelj poboljšan.

V kompletu z nasprotnim držalom.

#### Uporaba:

Za zapiranje posod.

#### Napotek:

- Kompaktna izvedba z novim ročajem.
- Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

### Tehnični opis

Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c	5 - 28 mm
Ø izvrtine d	5,2 mm
Držalna sila P (vlek)	1600 N
Razdalja med izvrtinami f	19,5 - 23,5 mm
Razdalja med izvrtinami e	13 mm
Vpenjalna višina h	12 mm
Celotna višina H	47 mm
Celotna dolžina L	91 mm
Tip	6848VJ
Vrsta izdelka	Zapiralni vpenjalniki