



## Zapiralni vpenjalnik navpični, Tip: 3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	376820 3
GTIN	4020772008659
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Hitri vpenjalnik s kolenskim prenosom.
- Lastna blokada preprečuje sprostitvev.
- Kovice iz nerjavnega jekla.
- Ročaj iz umetne mase, odporne proti olju.
- Vpenjalniki so pocinkani.
- Vpenjalni kavelj je nastavljiv z navojem.
- Površinsko kaljene ležajne puše.
- Ležajna mesta so namazana.
- Kavelj poboljšan.

V kompletu z nasprotnim držalom.

#### Uporaba:

Za zapiranje posod.

#### Napotek:

- Kompaktna izvedba z novim ročajem.
- Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

### Tehnični opis

Ø izvrtine d	6,5 mm
Razdalja med izvrtinami f	24,5 - 32 mm
Nastavljalni hod vpenjalnega kavlja c	6,5 - 36 mm
Razdalja med izvrtinami e	19 mm
Držalna sila P (vlek)	3200 N
Vpenjalna višina h	19 mm
Celotna višina H	70 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Tip	6848VJ
Vrsta izdelka	Zapiralni vpenjalniki