



Nosilna čeljust Uni-Gripset, za T-Rex nepomična, za tip: 125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361208 125
GTIN	4250364401937
Razred artikla	34A

Opis

Uporaba:

Nosilne čeljusti so namenjene namestitvi univerzalnih prijemalnih nastavkov art. 361345 vel. 125. Pomična nihajna čeljust za izravnavo nevzporednih vpenjalnih površin. Prijemalni nastavki omogočajo prilagodljivo namestitev na pripravljenem rastru lukenj, za zanesljivo vpenjanje različnih geometrij obdelovancev.

Primerno za :

Nepomične čeljusti za T-Rex art. 361202.

Tehnični opis

za tip	125
Širina čeljusti b	165 mm
c	14 mm
c ₁	20 mm
Višina čeljusti h	20 mm
Dolžina čeljusti l	61 mm
Maksimalno območje vpenjanja za okrogli material	160 mm
Minimalno območje vpenjanja za okrogli material	100 mm
Maksimalno območje vpenjanja za pravokotni material	152 mm

Minimalno območje vpenjanja za pravokotni material	0 mm
ustreza barvni kodi	T-Rex
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža